

Zwaai aandrijving DRD-2-F03

Artikelnummer: 189782

FESTO

dubbelwerkend, luchtaansluiting volgens VDI/VDE 3845-
Namurventielen direct met een flensverbinding aan te sluiten.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte servomotor | 2 |
| Flensgatenpatroon | F03 |
| Draaihoek | 90 deg |
| Armatuur aansluiting volgens norm | ISO 5211 |
| Demping | geen demping |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | dubbelwerkend |
| Constructieve opbouw | Tandstang/rondsel |
| Positiedetectie | zonder |
| Ventiel aansluiting volgens norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Werkdruk | 2,5 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Draaimoment bij 6 bar | 16,2 Nm |
| Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-90°-0° | 1,8 l |
| Productgewicht | 600 g |
| Asaansluiting | V09 |
| Pneumatische aansluiting | Aansluitplaat G1/8 |
| Materiaal - tip | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Materiaal - informatie aandrijfjas | Aluminium geanodiseerd |
| Materiaal - informatie deksel | PA |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | Aluminium geanodiseerd |