


Ventieleiland VIFB-03-B

Artikelnummer: 18980

FESTO

Ventieleiland VIMP-/VIFB-03, met veldbusaansluiting.
Einde productie. Leverbaar tot 2012.



Exemplary representation

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontlicht 5/3 gesloten
normaal nominaal debiet	300 ... 1.300 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische sturing	Veldbus
Max. aantal ventielplaatsen	26
Max. aantal drukzones	3
Elektrisch I/O-systeem	ja
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Breedte	18 mm 26 mm
Beschermingsgraad	IP65
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	03
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurluchttoevoer	extern intern
Ventieleilandmontage	modulair en uitbreidbaar
Werkdruk voor ventieleiland met interne stuurlicht	4 ... 8 bar
Stuurdruk	4 ... 6 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C