


Ventieleiland VISB-03-B

Artikelnummer: 18990

FESTO

type 03-B, programmeerbaar.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel 5/2 bistabiel 5/3 belucht 5/3 ontlicht 5/3 gesloten
Normaal nominaal debiet	300 ... 1.300 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische aansturing	geïntegreerde sturing
Max. aantal ventielplaatsen	26
Maximaal aantal drukzones	3
Elektrisch I/O-systeem	ja
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Breedte	18 mm 26 mm
Beschermingsgraad	IP65
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	03
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurluchtverzorging	extern intern
Ventieleilandmontage	modulair en uitbreidbaar
Werkdruk voor ventieleiland met interne stuurlucht	4 ... 8 bar
Stuurdruk	4 ... 6 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C