


Zwaai aandrijving DRE-2-F03-Q10-FS-PS

Artikelnummer: 189920

FESTO

enkelwerkend, luchtaansluiting volgens VDI/VDE 3845-Namurventielen
direct met een flensverbinding aan te sluiten.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Grootte servomotor | 2 |
| Flensgatenpatroon | F03 |
| Zwaaihoek | 90 deg |
| Armatuur aansluiting volgens norm | ISO 5211 |
| Demping | geen demping |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | enkelwerkend |
| Constructieve opbouw | Tandheugel/rondsel |
| Positiedetectie | zonder |
| Ventileaansluiting volgens norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Werkdruk | 2 ... 10 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 80 °C |
| Draaimoment bij 6 bar | 11,7 Nm |
| terugbrengveermoment | 4,5 Nm |
| Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-90°-0° | 1,2 l |
| Productgewicht | 600 g |
| Asaansluiting | V09 |
| Pneumatische aansluiting | Aansluitplaat G1/8 |
| Materiaal - opmerking | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Informatie materiaal aandrijfjas | Aluminium geanodiseerd |
| Informatie materiaal deksel | PA |
| Informatie materiaal dichtingen | NBR |
| Informatie materiaal behuizing | Aluminium geanodiseerd |