



Schokdemper YSR-8-8-D

Artikelnummer: 189980

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Slag	8 mm
Demping	instelbaar harde karakteristiek
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,4 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	400 N
Max. energieopname per slag	4 J
Max. energieopname per uur	24.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	3 N
Productgewicht	60 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Messing vernikkeld
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal