

Zwaaiaandrijving DRE-4-F05-Q14-FS-C

Artikelnummer: 190006

FESTO

enkelwerkend, luchtaansluiting volgens VDI/VDE 3845-Namurventielen
direct met een flensverbinding aan te sluiten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte servomotor	4
Flensgatenpatroon	F05
Draaihoek	90 deg
Armatuur aansluiting volgens norm	ISO 5211
Demping	geen demping
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend
Constructieve opbouw	Tandstang/rondsel
Positiedetectie	zonder
Sluitrichting	Veerkracht sluitend
Ventilaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Werkdruk	2 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Corrosiebestendigheidklasse KBK	4
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-90°-0°	1,8 l
Productgewicht	1.200 g
Asaansluiting	V14
Pneumatische aansluiting	Aansluitplaat G1/8
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie aandrijfjas	Aluminium geanodiseerd
Materiaal - informatie deksel	PA
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Aluminium geanodiseerd