


verbindingkabel KMYZ-7-24-5-LED-PUR

Artikelnummer: 193685

FESTO

uiterst flexibel, met geïntegreerde houdstroombaling, voor ventieleilanden CPV.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Extra functies	Vermindering van de houdstroom
Schakelpositie-indicator	LED
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Aandraaimoment	0,25 Nm
Productgewicht	90 g
Elektrische aansluiting	Haakse contactdoos / kabel vierkant / open einde 2-polig / 2-aderig
Kabelmontage	2x0,25
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabellengte	5 m
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met zelfsnijdende schroef
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Informatie materiaal insteekcontact	brons