

Zwaai aandrijving DRQ-40-90-PPVJ-A

Artikelnummer: 19380
Einde productie

FESTO

voor positiedetectie (magneet), met instelbare eindpositiedemping en spelingcompenserende tandwieloverbrenging.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	40
Dempingshoek	96 deg
Instelbereik zwaaihoek aan beide zijden	-4 /+ 5 deg
Zwaaihoek	90 deg
Demping	Pneumatische demping, justeerbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Tandheugel/rondsel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2,5 ... 10 bar
Max. zwaai frequentie bij 6 bar	2,2 Hz
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	9 Nm
Toelaatbaar massa draagheidsmoment	0,005 kgm ²
Productgewicht	2.900 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/4
Informatie materiaal aandrijfjas	Inzetstaal
Informatie materiaal dichtingen	TPE-U(PU)