

# Debietregelaar met terugslag GRLA-F-1/4-QS-8-D



Artikelnummer: 195601

Einde productie

FESTO

[sterke corrosiebescherming.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bediening	manueel
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	530 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting	402 ... 578 l/min
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,2 ... 10 bar
Standaarddebiets in smoorrichting 6 -> 0 bar	720 l/min
Standaarddebiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	610 ... 760 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Lagertemperatuur	-10 ... 150 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 150 °C
Nominaal aandraaimoment	5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	37 g
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	FPM
Informatie materiaal holle schroef	aluminumlegering
Informatie materiaal demontagering	Messing verchroomd en vernikkeld
Informatie materiaal regelschroef	hooggelegeerd staal roestvrij
Informatie materiaal zwaai aansluiting	Messing verchroomd en vernikkeld