



magneetventiel NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

Artikelnummer: 196983

FESTO

met NAMUR-gatenpatroon volgens VDE/VDI 3845, zonder spoel zonder contactdoos.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 of 3/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Breedte	53 mm
normaal nominaal debiet	900 l/min
Werkdruk	2 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	7 mm
Ontluchtingsfunctie	regelbaar
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handbediening	met vergrendeling duwend
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Overlappingsvrij	nee
b-waarde	0,33
C-waarde	4,2 l/sbar
Schakeltijd uit	38 ms
Schakeltijd in	13 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	280 g
Soort bevestiging	op aansluitplaat
Aansluiting luchtopening	intern
Aansluiting stuurontluchting 84	M5
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 4	NAMUR gatenpatroon
Pneumatische aansluiting 5	NPT1/4-18
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium geanodiseerd