

# Tandemcilinder ADVUT-63x2- -A-P-A



Artikelnummer: 197271

FESTO

voor contactloze detectie (magneet),  
zuigerstangeinde met uitwendige schroefdraad.

Bij dit product kan de flensbevestiging FUA-... slechts aan de zijde van  
het afsluitdeksel gemonteerd worden. De moer voor de  
zuigerstangschroefdraad wordt meegeleverd.

Einde productie. Leverbaar tot 2010.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	1 ... 150 mm
Zuigerdiameter	63 mm
Demping	P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	0,9 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	1.682 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	3.552 N
Soort bevestiging	naar keuze: met accessoires met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering geanodiseerd
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering glad geanodiseerd
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal