

Ventieleiland MH2

Artikelnummer: 197335


FESTO

met snelschakelventielen.

Beschikbaar tot 2007

Voor configuratie product vooraf in het winkelmandje leggen.

Bij dit product kunnen al naargelang de configuratie de technische gegevens van het gegevensblad en de desbetreffende accessoires afwijken.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

~ConfIndependentDatasheet

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Ventiefunctie | 3/2 gesloten monostabiel 3/2 open monostabiel |
| Normaal nominaal debiet | 100 l/min |
| Pneumatische werkaansluiting | M5 |
| Werkdruk | -0,9 ... 8 bar |
| Elektrische Ansteuerung | Afzonderlijke aansluiting Multipol |
| Max. aantal ventielplaatsen | 10 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 40 °C |
| Breedte | 10 mm |
| Beschermingsgraad | IP40 IP65 |
| Nominale diameter | 2 mm |
| Rastermaat | 14 mm |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Soort bediening | elektrisch |
| Constructieve opbouw | drukontlastend klepventiel |
| Soort sturing | direct |
| Ventieleilandmontage | vast raster |
| Schakelpositie-indicator | ja, met stekker |
| geschikt voor vacuüm | ja |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 5 V 24 V 12 V |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | -5 ... 40 °C |
| Materiaal - tip | vrij van koper en PTFE |