

# Membraanluchtdroger LDM-D-MAXI-1000

Artikelnummer: 197520

FESTO

zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, voor droge en zuivere perslucht.

Beschikbaar tot 2006

Opgelet: voor de duurzame werking van het toestel is de voorfiltratie van de arbeidslucht met een ultrafijne filter 0,01µm (restpartikel < 0,1µm, restolie < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) noodzakelijk!



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Maxi
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Membraandroger
Ingangsdruk 1	3 ... 8,5 bar
Normaal nominaal debiet	1.000 l/min
Bedrijfsmedium	Persluchtkwaliteitsklasse 1:7:1 volgens ISO 8573-1
Drukdauwpunt-daling	13 °C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-20 ... 55 °C
Mediumtemperatuur	5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	1.600 g
Soort bevestiging	met accessoires
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie behuizing	Gespuitsgiet zink
Materiaal - informatie bokaal	aluminum kneedlegering