


Parallelgrijper HGP-16-A-B

Artikelnummer: 197545

FESTO

zelfcentrerend, te gebruiken als inwendige en buitengrijper, met contactloze detectie.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag per grijpklaauw	5 mm
Max. vervangnauwkeurigheid	0,2 mm
Herhaalnauwkeurigheid grijper	$\leq 0,04$ mm
Aantal grijpervingers	2
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	parallel
Constructieve opbouw	hefboom
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Totale grijpkracht bij 6 bar openen	140 N
Totale grijpkracht bij 6 bar sluiten	160 N
Werkdruk	2 ... 8 bar
Max. werkfrequentie grijper	4 Hz
Min. verbreektijd bij 6 bar	44 ms
Min. maaktijd bij 6 bar	60 ms
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 μ m gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 μ m
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Omgevingstemperatuur	10 ... 60 °C
Grijpkracht per grijpklaauw bij 6 bar openen	70 N
Grijpkracht per grijpklaauw bij 6 bar sluiten	80 N
Max. kracht op grijpklaauw Fz dynamisch	9 N
Max. kracht op grijpklaauw Fz statisch	90 N
Max. moment op grijpklaauw Mx dynamisch	0,33 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mx statisch	3,3 Nm
Max. moment op grijpklaauw My dynamisch	0,33 Nm
Max. moment op grijpklaauw My statisch	3,3 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mz dynamisch	0,33 Nm
Max. moment op grijpklaauw Mz statisch	3,3 Nm
Productgewicht	194 g
Soort bevestiging	naar keuze: met doorgaande boring met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie afsluitdop	PA
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering hard geanodiseerd
Materiaal - informatie grijpklaauw	hooggelegeerd staal roestvrij