


# Checkbox CHB

Artikelnummer: 197890

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Max diameter deel	80 mm
Telfunctie	ja
Beschermingsgraad	IP54
Aansluiting voor encoder	volgens RS 485 specificatie
Max lengte deel	Afhankelijk van bandsnelheid en vereiste resolutie
Min diameter deel	0,5 mm
Min lengte deel	3 mm
Uitgangen	Sturing transportband Bandsturing / bedrijfsklaar Statusmelding "Waarschuwing" Foutuitgang Camera-vrijblaasventiel Modus 0 Modus 1 Deel 1 goed en juist georiënteerd Deel 2 goed en juist georiënteerd Deel 3 goed en juist georiënteerd Deel 4 goed en juist georiënteerd Deel 5 goed en juist georiënteerd Deel 6 goed en juist georiënteerd Deel goed, maar slecht georiënteerd Deel verkeerd PLC_Power Meterstand bereikt
Ingangen	Accumulsensor 3 Accumulsensor 2 Accumulsensor 4 Accumulsensor 5 Externe start Counter Reset Externe fout Accumulsensor 6 Externe sensor Type Select 0 Accumulsensor 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Max. aantal verschillende oriënteringen per typegeheugen	8
Max. aantal typegeheugens	48
Voorselectie hoeveelheid	Software CheckOpti

Kenmerk	Waarde
Stuurfunctie	sorteren herkennen tellen
Telbereik	1 - 10 Mio.
Nominale werkdruk	6 bar
Beveiliging intern	1 A traag
Bedrijfsspanningsbereik AC	85 ... 264 V
Elektronische begrenzing van de uitgangen op	700 mA
Max totaalstroom aan aansluiting PLC	1 A
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Omgevingsvoorwaarden	droog Bescherming tegen extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht
Omgevingstemperatuur	10 ... 50 °C
Diagnose-interface	4-polig M12x1 Contactdoos 115 Kbaud RS232-interface