



minisledes SLT-25-40-A-CC-B

Artikelnummer: 197911

FESTO

met precieze, hoogbelastbare kogelgeleiding en schokdempers.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	40 mm
Regelbaar eindpositiebereik/lengte	12 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Soort werking aandrijfeenheid	Juk
Demping	CC: schokdemper aan beide zijden
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk-kinematica
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	1 ... 10 bar
Herhaalnauwkeurigheid	0,02 mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Impactenergie in de eindposities	10 Nm
Dempingslengte	12 mm
Max. kracht Fy	1.310 N
Max. kracht Fz	1.310 N
Max moment Mx	13 Nm
Max moment My	13 Nm
Max moment Mz	12 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	495 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	590 N
Te verplaatsen massa	2.002 g
Productgewicht	1.989 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Materiaal deksel	aluminumlegering
Materiaal dichtingen	HNBR
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij