

# flexopneuslang P-19-SW

Artikelnummer: 2235  
Einde productie

FESTO

[Einde productie. Leverbaar tot 2018. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	31 mm
Debietrelevante buigradius	200 mm
Binnendiameter	19 mm
Min. buigradius	60 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Productgewicht volgens lengte	0,649 kg/m
Pneumatische aansluiting	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Kleur	zwart
Shore-hardheid	A 71 +/- 5
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal slang	EPDM SBR