



Magneetventiel MZH-5/2-M3-L-LED

Artikelnummer: 30194

FESTO

Micro-Pneumatic, met magneetspoel en nood-handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel
Normaal nominaal debiet	80 l/min
Werkdruk	2 ... 7 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP40 met contrastekker
Nominale diameter	1,5 mm
Soort sturing	voorgestuurd
Schakeltijd uit	21 ms
Schakeltijd in	9 ms
Inschakelduur	100%
Spoelkarakteristieken	24V DC: 0,55W
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	30 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat M3
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat M3
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat M3
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium