

Normcilinder ESNU-3/8"- -P-A

Artikelnummer: 33509

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432 voor contactloze detectie (magneet).

Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Met elastische eindslagbuffering.

Voor de positiedetectie met naderingsschakelaars is een slaglengte van minimaal 10 mm noodzakelijk.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	10 ... 50 mm
Zuigerdiameter	3/8"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden (P)
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1,2 ... 10 bar
Werking	enkelwerkend drukkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	41,6 N
Pneumatische aansluiting	M12x1,25
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie behuizing	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij