

# Kunststofslang PL-3-BL

Artikelnummer: 3453

FESTO

voor CK- en N-schroefkoppelingen (voor de productie van levensmiddelen toegelaten).

De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4,3 mm
Debietrelevante buigradius	18 mm
Binnendiameter	3 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 9 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-30 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,0068 kg/m
Kleur	blauw
Shore-hardheid	D 42 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie slang	PE