



Robuust ventiel met paddestoelknop PV-3-1/8

Artikelnummer: 3648
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	3/2 gesloten monostabiel
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	80 l/min
Werkdruk	-0,95 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	2 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Soort sturing	direct
Stroomrichting	omkeerbaar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	520 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium