

# snelkoppelingstekkerdoos KD5-1/2-I


Artikelnummer: 4088

Einde productie

[zelfsluitend.](#)

[Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.](#)

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	13 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	1.872 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	32,5 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	413 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G1/2