

Kunststofslang PP-4-NT

Artikelnummer: 4231

FESTO

Polyamide, geschikt voor hogere druk en temperatuur, voor CK- en CN-koppelingen, niet voor toepassing in een levensmiddelen-omgeving.
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6 mm
Debietrelevante buigradius	32 mm
Binnendiameter	4 mm
Min. buigradius	14 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 19 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Omgevingstemperatuur	-30 ... 80 °C
Toelating	Germanischer Lloyd TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,0163 kg/m
Kleur	neutraal
Shore-hardheid	D 55 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-A