

# Verbindingskabel SIM-K-GD-5-CDN


Artikelnummer: 525260

Einde productie

voor cilinder CDN

Einde productie. Leverbaar tot 2015. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-104 EN 61984
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden van kabel	Kabelrups: 5 miljoen cycli, buigradius 75 mm Buigvastheid volgens Festo norm Testvoorwaarden op verzoek
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 60 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 60 V
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	3 A
Vervuilinggraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Beschermingsgraad	IP65 IP67 in gemonteerde toestand IP69K
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Elektrische aansluiting	clipbaar Stekker recht 3-polig
Kabeldiameter	4,5 mm
Kabellengte	5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm <sup>2</sup>
Kleurcode draadisolatie	blauw bruin zwart
Kleur behuizing	zwart
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Informatie materiaal isolatiehuls	PVC
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PU)