

Kunststofslang PUN-V0-12x2-BL

Artikelnummer: 525445

FESTO

vlamwerend



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	12 mm
Debietrelevante buigradius	62 mm
Binnendiameter	8 mm
Min. buigradius	21 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht Vacuüm
Brandklasse volgens UL94	V0-V2
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,08 kg/m
Kleur	blauw
Note on colour	Due to flame protection deviation from the standard colour
Shore-hardheid	D 54 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-U(PU)