



Vacuümgenerator

VN-10-L-T4-PQ2-VA5-RO1

Artikelnummer: 526165

FESTO

Standaard, hoog zuigdebiet, breedte 18 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper. Vacuümaansluiting met buitenschroefdraad.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter Laval-mondstuk	0,95 mm
Rastermaat	18 mm
Type geluiddemper	open
Inbouwpositie	willekeurig
Ejectorkarakteristiek	hoog aanzuigdebiet Standaard
Constructieve opbouw	T-vorm
Werkdruk voor max. zuigvolumestroom	4 bar
Werkdruk	1 ... 8 bar
Nominale bedrijfsdruk	6 bar
Vacuüm afhankelijk van de bedrijfsdruk (diagram)	Grafiek
Maximale zuigvolumestroom tegen atmosfeer	62,7 l/min
Evacuatielijd van 1 l volume bij 6 bar	Grafiek
Bedrijfsmedium	gedroogde, gefilterde en ongeoliede perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Geluidsdruk afhankelijk van bedrijfsdruk (diagram)	Grafiek
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Max. aandrainmoment	0,5 Nm
Rendement afhankelijk van vacuüm (diagram)	Grafiek
Luchtverbruik afhankelijk van bedrijfsdruk (diagram)	Grafiek
Productgewicht	34 g
Soort bevestiging	met doorgaande boring met DIN-rail met wand-/oppervlaktehouder
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 3	Geluiddemper open
Vacuümaansluiting	G1/4
Materiaalinformatie aansluitschroefdraad	aluminum kneedlegering
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie straalbuis	POM
Materiaal - informatie behuizing	POM-versterkt
Materiaal - informatie geluiddemper	PE
Materiaal - informatie straalpijp	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie koppeling	Messing vernikkeld Kunststof