



filterregelventiel LFR-N1/8-D7-5M-MICRO

Artikelnummer: 526281
Einde productie

FESTO

met getapte aansluitplaat en manometer, manuele condensaatftap.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.
Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
Werkdruk	1 ... 10 bar
Max. drukhysterisis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	410 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	124 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	aluminiumlegering
Informatie materiaal reservoir	PC