

Verzorgingseenheid FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO



Artikelnummer: 527870
Einde productie

FESTO

met getapte aansluitplaat, zonder manometer, manuele condensaaftap.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Inbouwpositie	loodrecht
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
normaal nominaal debiet	140 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	123 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Informatie materiaal behuizing	aluminumlegering
Informatie materiaal reservoir	PC