

elektrische stekkersokkel

MHAP-PI-D-0.5

Artikelnummer: 529116

FESTO

voor ventieleiland CPA-SC, twee spoelen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bevestiging	Clip
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	5 g
Elektrische aansluiting	Contactdoos 3-polig
Bedrijfsspanningsbereik DC	≤ 60 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Kabellengte	0,5 m
Kabeldiameter	1 mm
Kabelmontage	3x0,14
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-20 ... 50 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal insteekcontact	Koper vertind