

# Aftakingsmodule MS4-FRM-1/8-Y

Artikelnummer: 529560

FESTO

met drukschakelaar zonder indicator, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule
Werkdruk	0 ... 12 bar
normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	1.800 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar boven	1.600 l/min
normaal nominaal debiet uitgang naar onder	1.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	405 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium