


Aftakingsmodule MS4-FRM-1/8-Z

Artikelnummer: 529562

FESTO

Debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule
Werkdruk	0 ... 14 bar
Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2	1.800 l/min
Normaal nominaal debiet uitgang naar boven	1.600 l/min
Normaal nominaal debiet uitgang naar onder	1.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	165 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	gespuitgiet aluminium