

Filter MS6-LF-1/4-CUM

Artikelnummer: 529627

FESTO

5µm-filter, metalen reservoir, manuele condensataaftap, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	2.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	820 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	PE
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	aluminumlegering