


# Filter MS6-LF-3/8-EUV

Artikelnummer: 529653

FESTO

40µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensataaftap,  
debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	2 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	3.800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	820 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	PE
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	aluminumlegering