

Inschakelventiel MS6-EE-1/4-V110

Artikelnummer: 529829

FESTO

elektrisch, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Soort bediening	elektrisch
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Handbediening	met vergrendeling duwend
Soort reset	mechanische veer
Soort sturing	voorgestuurd
Ventiefunctie	3/2 gesloten monostabiel
Werkdruk	4 ... 18 bar
C-waarde	11 l/sbar
b-waarde	0,5
normaal nominaal debiet	2.600 l/min
Inschakelduur	100%
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen: 3 VA, houdvermogen: 2,4 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Productgewicht	740 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Stuurluchttoevoer	intern
Elektrische aansluiting	Stekker vierhoekige constructie volgens DIN EN 175301-803 Vorm C
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium