

# koppeling EAMC-30-35-6-6.35

Artikelnummer: 530087

FESTO

voor elektromechanische aandrijvingen met stappenmotor.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	6 mm
Opnamediameter 2	6,35 mm
Grootte	30
Nominale lengte	35 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	7,5 Nm
Productgewicht	45 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform