

Manometer

MA-63-232-N1/4-PSI-E-RG

Artikelnummer: 530394

FESTO

met aanduiding in psi, instelbaar bereik rood/groen.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Afleesbereik [psi] | 0 ... 232 psi |
| Volgens norm | EN 837-1 |
| Nominale grootte manometer | 63 |
| Constructieve opbouw | Buisveer-manometer |
| Soort bevestiging | inline-installatie |
| Bedrijfsmedium | Inerte gassen neutrale vloeistoffen |
| Werkdruk | 0 ... 232 Psi |
| Factor wisselbelasting | 0,66 |
| Meetnauwkeurigheid klasse | 2,5 |
| Beschermingsgraad | IP43 |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Aansluitpositie | Achterkant centrisch |
| Pneumatische aansluiting | NPT1/4-18 |
| Materiaal in contact met media | Messing |
| Informatie materiaal inschroeftap | Messing |
| Informatie materiaal behuizing | ABS |
| Informatie materiaal kijkvenster | PMMA |
| Kleur behuizing | zwart |
| Productgewicht | 90 g |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | geen zuurstof Geen acetylene |