


# Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4-FRC2:J6M1-Z

Artikelnummer: 531112

FESTO

Combinatie filter+drukregelventiel+olienevelaar, maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, volautomatische condensataaftap, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataaftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Filterfijnheid	40 µm
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluuchting met keerstroomgedrag
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Werkdruk	1,5 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,3 ... 7 bar
normaal nominaal debiet	1.400 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	500 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC