


Filter MS6N-LF-1/4-CRM-Z

Artikelnummer: 531528

FESTO

5µm-filter, plastieken reservoir met plastieken beschermmantel,
manuele condensaatftap, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm ³
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Ingangsdruk 1	0 ... 20 bar
Normaal nominaal debiet	2.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	3.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	600 g
Soort bevestiging	met accessoires naar keuze: in-line-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/4-18
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/4-18
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie filter	PE
Materiaal - informatie behuizing	gespuitsgiet aluminium
Materiaal - informatie bokaal	PC