


# Filter MS6N-LF-3/8-CRM-Z

Artikelnummer: 531530

FESTO

5µm-filter, plastieken reservoir met plastieken beschermmantel,  
manuele condensaatfap, doorstroomrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

| Kenmerk                            | Waarde  |
|------------------------------------|---|
| Grootte                            | 6   |
| Reeks                              | MS  |
| Inbouwpositie                      | loodrecht +/- 5°                                      |
| Filterfijnheid                     | 5 µm  |
| condensaataftap                    | manueel draaiend                                      |
| Constructieve opbouw               | Sinterfilter met centrifugaalafscheider               |
| Max. hoeveelheid condensaat        | 38 cm <sup>3</sup>                                    |
| Reservoirbescherming               | Kunststofbeschermmantel                               |
| Ingangsdruk 1                      | 0 ... 20 bar  |
| Normaal nominaal debiet            | 3.000 l/min   |
| Bedrijfsmedium                     | Perslucht   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK   | 2   |
| Lagertemperatuur                   | -10 ... 60 °C   |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | 3.7.- volgens DIN ISO 8573-1                          |
| Mediumtemperatuur                  | -10 ... 60 °C   |
| Omgevingstemperatuur               | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                     | 600 g   |
| Soort bevestiging                  | met accessoires<br>naar keuze:<br>in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1         | NPT3/8-18   |
| Pneumatische aansluiting 2         | NPT3/8-18   |
| Materiaal - tip                    | vrij van koper en PTFE                                |
| Materiaal - informatie dichtingen  | NBR   |
| Materiaal - informatie filter      | PE  |
| Materiaal - informatie behuizing   | gespuitsgiet aluminium                                |
| Materiaal - informatie bokaal      | PC  |