


Checkbox CHB-C-P

Artikelnummer: 532270

FESTO

compacte vorm



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max diameter deel	25 mm
Telfunctie	ja
Beschermingsgraad	IP64
Aansluiting voor encoder	volgens RS 485 specificatie
Breedte	60 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	150 mm
Max lengte deel	Afhankelijk van bandsnelheid en vereiste oplossing
Min diameter deel	0,5 mm
Min lengte deel	1 mm
Uitgangen	Deel goed en juist georiënteerd Deel goed, maar slecht georiënteerd Deel verkeerd Sturing transportband Bandsturing / bedrijfsklaar Statusmelding "Waarschuwing" Foutuitgang Meterstand bereikt PLC_Power
Ingangen	Stuwsensor 1 Stuwsensor 2 Camera - Enable Externe fout Counter Reset Externe start Externe sensor Toetsblokkering Type Select 0 Type Select 1 Externe teach
Max. aantal verschillende oriënteringen per typegeheugen	8
Max. aantal typegeheugens	4
Voorselectie hoeveelheid	Software CheckKon
Telbereik	1 - 2 Mrd.
Beveiliging intern	8 A smeltzekering
Elektronische begrenzing van de uitgangen op	700 mA
Max totaalstroom aan aansluiting PLC	1 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroomopname bij onbelaste uitgangen	750 mA
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 15 %
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Omgevingsvoorwaarden	droog Afscherming van extreme invloeden van vreemde lichtbronnen zo zuiver mogelijke omgevingslucht

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Resolutie camera	6/100 mm
Belichtingstijd	128 ... 1.024 μ s
Diagnose-interface	RS232-interface 115 Kbaud Doos M12x1 4-polig