


Connector QS-F-12

Artikelnummer: 533943

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	10 mm
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3
Food safety	volgens fabrikantenverklaring
Omgevingstemperatuur	0 ... 150 °C
Toelating	Germanischer Lloyd
Productgewicht	67,9 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 12 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 12 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	Messing verchroomd en vernikkeld
Informatie materiaal schroefdraaddichting	FPM
Informatie materiaal slangdichting	FPM