

# Bolkraan

## VAPB-1/2-F-63-F0304-CR

Artikelnummer: 534313

FESTO

corrosie- en zuurbestendig.



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde  |
|--|---|
| Constructieve opbouw                       | Bolkraan (2-weg)  |
| Soort bediening                            | mechanisch  |
| Afdichtingsprincipe                        | zacht   |
| Soort bevestiging                          | inline-installatie  |
| Aansluiting armatuur                       | Rp1/2   |
| Flensgatenpatroon                          | F03<br>F04  |
| Binnendiameter                             | 15 mm   |
| Nominale breedte DN                        | 15  |
| Nominale druk armatuur                     | 63  |
| Bedieningsmoment                           | 10 Nm   |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-]<br>Inerte gassen<br>Water<br>neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur                          | -10 ... 180 °C  |
| Debiet Kv                                  | 19 m <sup>3</sup> /h  |
| Informatie materiaal behuizing             | hooggelegeerd staal roestvrij   |
| Materiaalnummer behuizing                  | 1.4408  |
| Informatie materiaal dichtingen            | FPM<br>PTFE   |
| Informatie materiaal kogel                 | hooggelegeerd staal roestvrij   |
| Materiaalnummer kogel                      | 1.4401  |
| Informatie materiaal as                    | hooggelegeerd staal roestvrij   |
| Materiaalnummer as                         | 1.4401  |
| Productgewicht                             | 700 g   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn druktoestellen   |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 3   |