


Eindeelopschakelaar montage-elementen DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

Artikelnummer: 534473

FESTO

voor zwaai-aandrijvingen met montage-interface volgens VDI/VDE 3845.
Geschikt voor alle draai-aandrijvingen DAPS en alleen voor DRD/DRE met de groottes 4 tot 225. Voor draai-aandrijvingen DRD/DRE met de groottes 1 tot 2 reps. 375 tot 880 is de montage alleen met adapter DAPZ-SBZ-... mogelijk.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Design	hoekig
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	ja
Veldbusinterface	AS-interface: lintkabelstekker
Schakelelementfunctie	verbreekcontact
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Meetprincipe	inductief
Schakelpositie-indicator	nee
Isolatiespanning	50 V
Nominale bedrijfsspanning DC	30 V
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
Opmerking veldbusinterface	AS-Interface
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	EPDM
Informatie materiaal behuizingsdeksel	PC
Informatie materiaal behuizingsstekker	PA
Informatie materiaal console	PA