


Wtyczka z wskaźnikiem MCL-230AC

Numer części: 10001

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Waga produktu	12 g
Przyłącze elektryczne	Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803 Wtyczka Wg DIN EN 175301-803
Nominalne napięcie robocze AC	230 V
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dopuszczalne wahania napięcia	-20 % / +15 %
Stopień ochrony	IP65 Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi urządzeń elektrycznych
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocnione PA6