


# Dławik wylotowy GRE-1/8-NPT

Numer części: 10057

FESTO

ze zintegrowanym tłumikiem hałasu z wkładem ze spieku.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 520 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS