

Wskaźnik ciśnienia OH-8-RT

Numer części: 10088

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Ciśnienie robocze MPa	-0.1 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	-1 ... 8 bar -14.5 ... 116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przyłącza pneumatyczne	Końcówka nasadkowa PK-3
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS