


# Dławik wylotowy GRE-1/4

Numer części: 10352

FESTO

ze zintegrowanym tłumikiem hałasu z wkładem ze spieku.



## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Przylącze pneumatyczne 1	G1/4
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	996 l/min
Przepływ normalny 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	0 ... 996 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Waga produktu	25 g
Materiał pokrywki z gwintem	Stop aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz