


# Dławik wylotowy GRE-1/2

Numer części: 10353

FESTO

ze zintegrowanym tłumikiem hałasu z wkładem ze spieku.



## Karta danych

| Cecha  | Wartość  |
|--|--|
| Funkcja zaworu                                     | Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu  |
| Przylącze pneumatyczne 1                           | G1/2   |
| Element regulacyjny                                | Wkręt z rowkiem  |
| Sposób montażu                                     | Przy pomocy gwintów  |
| Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia   | 3 600 l/min  |
| Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 4 300 l/min  |
| Ciśnienie robocze                                  | 0 ... 10 bar   |
| Temperatura otoczenia                              | -10 ... 70 °C  |
| Pozycja zabudowy                                   | Dowolna  |
| Medium robocze                                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                    | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medium                                 | -10 ... 70 °C  |
| Waga produktu                                      | 75 g   |
| Materiał pokrywki z gwintem                        | Stop aluminium   |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS  |
| Materiał uszczelnień                               | NBR  |
| Materiał śruby regulacyjnej                        | Mosiądz  |