



Suma logiczna-LUB OS-1/8-NPT

Numer części: 10412

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja – LUB
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	500 l/min
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:--:]
Wielkość nominalna	4 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Waga produktu	45 g
Przyłącze pneumatyczne 3	NPT1/8-27
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR