


Filtr z tłumikiem hałasu LFU-1/2

Numer części: 10494

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ciśnienie robocze MPa | 0 ... 1.6 MPa |
| Ciśnienie robocze | 0 ... 16 bar 0 ... 232 psi |
| Przepływ do atmosfery | 6 000 l/min |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/2 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |